

Bänkskruvstycke LEINEN-JUNIOR, backbredd: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	967060 150
GTIN	2050002047471
Artikelklass	97G

Beskrivning

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutjärn (GG 22) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionsstyrning.**

Precis spindellagring, helt dold och smutsskyddad spindel. Lättgående spindel med trapetsgänga (snabb öppning och stängning av backarna). Härdade spännbackar, räfflade/slipade, vändbara och utbytbara. Med stort, planfräst städ. Tillsammans med vridplatta nr 967070 blir den vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

spännvidd	280 mm
vikt	40,5 kg
Öppningsriktning	öppnas bakåt
Material	höghållfast grått gjutjärn (GG 22)
spänn djup	97 mm

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	25 - 65 mm
backbredd	150 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Vridplatta för skruvstycke LEINEN-JUNIOR backbredd 150 mm	967070 150
Reservbackar, par, med skruvar, vändbara räfflade/slipade backbredd 150 mm	967080 150
Underläggsplatta för skruvstycke	967330