

Garant**Bänkskruvstycke, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967100 160
GTIN	4045197694188
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Förklaringstext:

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

spännvidd	220 mm
spänn djup	110 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	27 kg
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1 – 3.1/2 tum
backbredd	160 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160	967140 160
Spännsystem med svängbar back backbredd 160 mm	967150 160
Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 /7 110 passar till skruvstycke storlek 160	967520 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250