


Kragarmsställ, ensidigt, Djup 600 mm, Hyllställsbredd: 2500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	991713 2500
GTIN	2050001760524
Artikelklass	97K

Beskrivning**Utförande:**

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

Beskrivning:**Uppbyggnadsmått:**

Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).

Djup totalt = nominellt djup + 120 mm för stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive hosisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.

Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

OBS!:

- **Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.**
- **Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

antal hyllställsfält	2
antal kragarmar, ensidigt	12
påbyggnadsmått	2564 mm
Hyllhöjd	2500 mm
Axelmått = fackbredd	1250 mm
Antal nivåer	5
Hyllställsbredd	2500 mm
antal hyllställsstativ	3
Kragarmens bärförmåga	400 kg
Kragarmshyllställets höjd	2500 mm
Höjdställning i raster	100 mm
Monteringsutförande	fastskruvade kragarmar
Kragarmens djup	400-600 mm
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 600 mm
Enkelsidigt djup	600 mm
bärförmåga per arm	400 kg
bärförmåga per stativ inklusive fotnivå	2000 kg
Produktslag	Kragarmhyllställ