

Garant**Bänkskruvstycke med vridplatta, backbredd: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967010 80
GTIN	4045197612236
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionstyrning**

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionstyrning**. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

Med vridplatta, vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

spännvidd	100 mm
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
Öppningsriktning	öppnas bakåt
backbredd	80 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Reservbackar, par, räfflade backbredd 80 mm	967040 80
Vridplatta separat backbredd 80 mm	967020 80
Reservbackar, par, slipade backbredd 80 mm	967045 80
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250