

Garant

Påbyggnadsställ för tung last, med 1 stolpram, effektivt djup 950 mm, höjd: 2000mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	993030 2000
GTIN	4045197522009
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Stolpram av 100 mm bred C-profil. Med infästningshål i 50 mm raster för inhängning av utdragshyllor. Med låstång (utdragsspärr), topphylla och bakvägg (fyrdelad för storlek 2000, femdelad för storlek 2500).

Användningsdata:

För inredning med utdragshyllor nr 993101, 993111 samt med sidoväggar nr 993260; 993270, slagdörrar nr 993321; 993331 och elektrisk jalousi nr 993310 – 993316.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

- **Av säkerhetsskäl måste hyllstället vid bottenplattorna förankras i golvet med lämpliga fästelement.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1890 mm
---------------	---------

topphylla bärförmåga	500 kg
maximal utrustning med utdragshylla/hyllplan	3
fältlast (separat fält)	4000 kg
höjd	2000 mm
Materialtjocklek	2 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	4000 kg
Lådudrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	effektivt djup 950 mm
Bredd	1420 mm
Djup	970 mm
invändig bredd	1320 mm
effektivt djup	950 mm
Lagring av pallar	Lagring av pallar på tvären
Produktslag	Hyllställ för tung last