


Kragarmsställ, ensidigt, Djup 600 mm, Hyllställsbredd: 5000mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 991713 5000 |
| GTIN | 2050001760548 |
| Artikelklass | 960 |

Beskrivning

Utförande:

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:

Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).

Djup totalt = nominellt djup + 120 mm för stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive horisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.

Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

OBS!:

- **Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.**
- **Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---|------------------------|
| Antal nivåer | 5 |
| Axelmått = fackbredd | 1250 mm |
| Hyllställsbredd | 5000 mm |
| Hyllhöjd | 2500 mm |
| antal hyllställsfält | 4 |
| påbyggnadsmått | 5064 mm |
| antal kragarmar, ensidigt | 20 |
| antal hyllställsstativ | 5 |
| Kragarmens bärförmåga | 400 kg |
| Kragarmshyllställets höjd | 2500 mm |
| Höjdinställning i raster | 100 mm |
| Monteringsutförande | fastskruvade kragarmar |
| Kragarmens djup | 400-600 mm |
| Färgval | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamnsattribut | Djup 600 mm |
| Enkelsidigt djup | 600 mm |
| bärförmåga per arm | 400 kg |
| bärförmåga per stativ inklusive fotnivå | 2000 kg |
| Produktslag | Kragarmhyllställ |