

Garant**Bänkskruvstycke med klämskruv, backbredd: 60mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967030 60
GTIN	4045197612311
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning**

Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket noggrann **prismatisk precisionsstyrning**. Exakt spindellagring, spindel med helt dold trapetsgänga, skyddad mot smuts. Stort, planfräst städyta för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är slipade och kan bytas mot räfflade backar (se Reservbackar).

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor.

Teknisk beskrivning

spännvidd	65 mm
spännvidd	0 - 53 mm
vikt	2,5 kg
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
Öppningsriktning	öppnas bakåt

backbredd	60 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackar, par, slipade backbredd 60 mm	967045 60