

Garant**Bänkskruvstycke Med vridplatta, backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967120 100
GTIN	4045197612557
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
backbredd	100 mm

utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 100	967140 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100