

**Garant****Bänkskruvstycke med klämskruv, backbredd: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967030 80
GTIN	4045197612328
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:****Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning**

**Öppnas bakåt.** Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket noggrann **prismatisk precisionsstyrning**. Exakt spindellagring, spindel med helt dold trapetsgänga, skyddad mot smuts. Stort, planfräst städyta för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är slipade och kan bytas mot räfflade backar (se Reservbackar).

**Användningsdata:**

För fastskruvning på arbetsskivor.

**Teknisk beskrivning**

Öppningsriktning	öppnas bakåt
spännvidd	100 mm
vikt	7 kg
Material	höghållfast gjutgods (GG 25)
spännvidd	0 - 60 mm

backbredd	80 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

---

## Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackar, par, räfflade backbredd 80 mm	967040 80
Reservbackar, par, slipade backbredd 80 mm	967045 80
Underläggsplatta för skruvstycke	967330