

**Handske, par 03410, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094423 10
GTIN	4059904105362
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

Robust handske av bomulls-jersey med nitrilbeläggning för måttligt krävande till krävande användning. Lång livslängd som en tung läderhandske och robust och flexibel som en PVC-handske. Effektiv fett- och oljespärr. Lämpar sig särskilt väl för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggnadsmaterial, råträ.

03410. Med stickad bas och 3/4-beläggning för högre andningsförmåga.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

DMF-fri	ja
Andningsförmåga	Måttlig
Passform	God
Värmeskydd	Saknas

Handskstorlek	10
silikonfri	ja
Fingertoppskänsla	Måttlig
Material beläggning	Nitril
Våtgrepp	Mycket god
Oljegrepp	Måttlig
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
EN 388	4221X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningsvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Färg	blå/naturfärgad
vikt	40,8 g
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar