

Garant**Bänkskruvstycke, backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967100 100
GTIN	4045197694157
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Förklaringstext:

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

spänn djup	65 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	6 kg
Material	Stål, sänksmitt
spännvidd	90 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	3/4 – 1.3/4 tum
backbredd	100 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 / 7 110 passar till skruvstycke storlek 100	967520 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Fäll- och höjdinställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 100 mm	967565 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 100	967140 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100

Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100