

## Bänkskruvstycke LEINEN-JUNIOR, backbredd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	967060 125
GTIN	2050002047464
Artikelklass	97G

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning

**Öppnas bakåt.** Av höghållfast gjutjärn (GG 22) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, **prismatisk precisionsstyrning.**

Precis spindellagring, helt dold och smutsskyddad spindel. Lättgående spindel med trapetsgänga (snabb öppning och stängning av backarna). Härdade spännbackar, räfflade/slipade, vändbara och utbytbara. Med stort, planfräst städ. Tillsammans med vridplatta nr 967070 blir den vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

#### Lackering:

Silvergrå.

### Teknisk beskrivning

spänn djup	88 mm
Material	höghållfast grått gjutjärn (GG 22)
Öppningsriktning	öppnas bakåt
vikt	24 kg
spännvidd	180 mm

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 68 mm
backbredd	125 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, släta, standard backbredd 125 mm	967721 125
Höjdställare för skruvstycke LEINEN-JUNIOR nr 967060 passar till skruvstycke storlek 125	967510 125
Vridplatta för skruvstycke LEINEN-JUNIOR backbredd 125 mm	967070 125
Magnetiska skyddsbackar, par Polyuretan, prismatiska backbredd 125 mm	967729 125
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium/fiberyta, släta backbredd 125 mm	967724 125
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 125 mm	967711 125
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, profilerad backbredd 125 mm	967722 125
Magnetiska skyddsbackar, par Gummi, släta backbredd 125 mm	967727 125
Magnetiska skyddsbackar, par Filt, släta backbredd 125 mm	967726 125
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska backbredd 125 mm	967723 125
Magnetiska skyddsbackar, par Polyuretan, räfflade backbredd 125 mm	967728 125
Reservbackar, par, med skruvar, vändbara räfflade/slipade backbredd 125 mm	967080 125
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Sats med magnetiska skyddsbackar backbredd 125 mm	967702 125