

Garant**Bänkskruvstycke, backbredd: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967100 120
GTIN	4045197694164
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:****Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.****Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Med räfflade, härdade spännbackar (inte utbytbara).

Förklaringstext:

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

vikt	11 kg
spänn djup	80 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
spännvidd	150 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1 – 2.1/2 tum
backbredd	120 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 /7 110 passar till skruvstycke storlek 120	967520 120
Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke käftbredd/skruvstycke 120 mm	967565 120
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Spännsystem med svängbar back backbredd 120 mm	967150 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 120	967140 120