

**Garant****Bänkskruvstycke med utbytbara backar, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967110 160
GTIN	4045197694218
Artikelklass	91J

**Beskrivning****Utförande:**

**Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.**

**Öppnas framåt.** Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Infällda, ythärdade spännbackar. Ena sidan räfflad, den andra slät (utbytbara).

**Förklaringstext:**

Fallskyddsskivor

Graverad mätskala.

Styrningsinställning: Insexskruvar med mässingsbrickor – mycket lätt gång.

Kraftiga rörspännbackar.

**Fördel:**

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdställare, se nr 967520.

## Teknisk beskrivning

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	27 kg
spänn djup	110 mm
spännvidd	220 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1 – 3.1/2 tum
backbredd	160 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Höjdjusterare för skruvstycke nr 967100 / 7 110 passar till skruvstycke storlek 160	967520 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Spännsystem med svängbar back backbredd 160 mm	967150 160
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160	967140 160
Reservbackpar med skruvar till skruvstycke backbredd 160 mm	967145 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330