


Kragarmsställ, ensidigt, Djup 500 mm, Hyllställsbredd: 2500mm



Beställningsdata

Ordernummer	991712 2500
GTIN	2050001760470
Artikelklass	960

Beskrivning

Utförande:

Stativ i IPE-profiler, IPE 120, varmvalsade. Kragarmar i förskruvad IPE-profil. Fastsvetsad rullspärr. Kragarmar för instickbar rullspärr på begäran.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått:

Antal fält x axelmått + 1 stativbredd (64 mm).

Djup totalt = nominellt djup + 120 mm för stativ resp. stativfot (gäller för en- och tvåsidiga hyllställ).

leveransinnehåll:

Alla hyllställ inklusive horisontalförbindningar och krysstag samt förankringar för tung last för golvförankring.

Lackering:

Stativ RAL 5010 gentianablå, kragarmar RAL 2004 orange.

OBS!:

- **Som standard levereras även följande mått: Höjd 2000 / 3000 / 3500 mm. Djup 750 mm. Bredd 750 / 1000 mm.**
- **Kragarmsställ med avvikande mått och bärförmåga på begäran.**
- **Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.**

Teknisk beskrivning

Axelmått = fackbredd	1250 mm
Hyllställsbredd	2500 mm
påbyggnadsmått	2564 mm
antal hyllställsfält	2
Antal nivåer	5
Hyllhöjd	2500 mm
antal hyllställsstativ	3
antal kragarmar, ensidigt	12
Kragarmens bärförmåga	400 kg
Kragarmshyllställets höjd	2500 mm
Höjdställning i raster	100 mm
Monteringsutförande	fastskruvade kragarmar
Kragarmens djup	400-600 mm
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Enkelsidigt djup	500 mm
bärförmåga per arm	400 kg
bärförmåga per stativ inklusive fotnivå	2000 kg
Produktslag	Kragarmhyllställ