



Handske, par KryTech 579, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094465 10
GTIN	3245425791202
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

KryTech 579. För mycket finkänsligt arbete i lätt förorenad och torr arbetsomgivning. Hög fingerfärdighet och mycket god kontaktkänsla. **Andningsaktivt och svettabsorberande material.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Passform	God
EN 388 Slitstyrka	4
Våtgrepp	Måttlig
Fingertoppskänsla	Mycket god
Material beläggning	PU

EN 388 Skärhållfasthet	3
Handskstorlek	10
Värmskydd	Saknas
DMF-fri	nej
Andningsförmåga	God
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
silikonfri	ja
EN 388 Rivhållfasthet	4
Oljegrepp	Måttlig
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	96
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4342B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	grå / vit
vikt	25 g
Längd	220 - 270 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar