

**RIDGID**  
Peddinghaus**Bänkskruvstycke "Matador", backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967170 100
GTIN	
Artikelklass	93R

**Beskrivning****Utförande:**

- Helt av sänksmitt stål – garanterat oförstörbart
- Öppnas framåt med tvåläges trapetsgänga.
- Spindeln skyddad mot smuts.
- Frästa, ythärdade spännbackar.
- Härdad, justerbar styrning.
- Mätskala för snabb förinställning.
- Stort, härdat städ för riktungs- och stukningsarbeten.

**Fast** utförande.**Förklaringstext:**

upp till 90 mm

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**Specialtillbehör:**

Extrabackar nr 967210; 967215; 967220; 967225, från storlek 120 mm.

**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967530.

**Teknisk beskrivning**

Öppningsriktning	öppnas framåt
------------------	---------------

vikt	6 kg
spännvidd	125 mm
spänn djup	65 mm
backbredd	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250