

Garant**Jalusi för grundhyllställ, Effektivt djup 1350 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2500mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 993310 2500 |
| GTIN | 4045197611789 |
| Artikelklass | 91W |

Beskrivning**Utförande:**

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenor på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

Lackering:

Ram **alltid** i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|------------------|
| inbyggnadshöjd | 2685 mm |
| Passar till hyllställ med höjd | 2500 mm |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2430 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Användningsområde | Specialhyllställ |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Kontakttyp ingång | F |
| märkspänning | 250 V |
| Produktnamnsattribut | Effektivt djup 1350 mm |
| Bredd | 1075 mm |
| Djup | 105 mm |
| Produktslag | Jalusi |