



Handske, par KryTech 579, Handskstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	094465 11
GTIN	3245425791219
Artikelklass	06D

Beskrivning

Utförande:

KryTech 579. För mycket finkänsligt arbete i lätt förorenad och torr arbetsomgivning. Hög fingerfärdighet och mycket god kontaktkänsla. **Andningsaktivt och svettabsorberande material.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

EN 388 Skärhållfasthet	3
Passform	God
Våtgrepp	Måttlig
Värmskydd	Saknas
silikonfri	ja

DMF-fri	nej
Handskstorlek	11
EN 388 Slitstyrka	4
Andningsförmåga	God
Oljegrepp	Måttlig
Material beläggning	PU
EN 388 Rivhållfasthet	4
Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	96
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4342B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	grå / vit
vikt	25 g
Längd	220 - 270 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar