

Garant**Bänkskruvstycke med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 967130 140 |
| GTIN | 4045197613745 |
| Artikelklass | 91J |

Beskrivning**Utförande:**

Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.

Öppnas framåt. Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Infällda, ythärdade spännbackar. Ena sidan räfflad, den andra slät (utbytbara).

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------|
| Öppningsriktning | öppnas framåt |
| Material | Stål, sänksmitt |

| | |
|------------------|-----------------|
| backbredd | 140 mm |
| utbytbara backar | ja |
| Produktslag | Bänkskruvstycke |

Tillbehör

| | |
|---|----------------|
| Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 140 | 967140 140 |
| Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250 | 967328 300X250 |
| Reservbackpar med skruvar till skruvstycke backbredd 140 mm | 967145 140 |
| Underläggsplatta för skruvstycke | 967330 |
| Spännsystem med svängbar back backbredd 140 mm | 967150 140 |