

**Garant**

**Jalusi för påbyggnadsställ, Effektivt djup 1350 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2500mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	993312 2500
GTIN	4045197613400
Artikelklass	91W

**Beskrivning****Utförande:**

Elektriskt jalusi. Styrskenor av strängpressad aluminium, jalusiprofiler av valsformad aluminium utan ljusspalter. Styrskenorerna på sidorna har dubbel borsttätning. Elektrisk drivning med radiostyrd motor och momentavstängning. En stänkskyddad enkanals handradiosändare medföljer. Automatiskt stopp genom frånslag vid kontakt med hinder.

**Lackering:**

Ram **alltid** i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**Teknisk beskrivning**

inbyggnadshöjd	2685 mm
Passar till hyllställ med höjd	2500 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2430
Antal ingående batterier	1
Användningsområde	Specialhyllställ

märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Produktnamnsattribut	Effektivt djup 1350 mm
Bredd	975 mm
Djup	105 mm
Produktslag	Jalusi