

Garant**Bänkskruvstycke med vridplatta och utbytbara backar, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967130 160
GTIN	4045197613752
Artikelklass	91J

Beskrivning**Utförande:**

Helt av stålsänksmide – garanterat okrossbart.

Öppnas framåt. Med rörspännbackar under de vanliga backarna. Kraftfull CNC-bearbetad precisionsspindel med valsad gänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Stort, härdat städyta för riktnings- och stukningsarbeten. Dubbelt justerbar styrning.

Infällda, ythärdade spännbackar. Ena sidan räfflad, den andra slät (utbytbara).

Fördel:

- **T-handtag med fallskydd på båda sidorna – inget irriterande buller.**
- **Snabb öppning och stängning tack vare spindel med stor gängstigning.**
- **Utbytbart T-handtag.**
- **Graverad skala visar öppningsvidden.**

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967520.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt

backbredd	160 mm
utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Spännsystem med svängbar back backbredd 160 mm	967150 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160	967140 160
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Reservbackpar med skruvar till skruvstycke backbredd 160 mm	967145 160