

**Ansell****Handske, par ActivArmr Hycron® 27-607, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094430 8
GTIN	10076490102491
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Motståndskraftig handske** av bomullsjersey med nitrilbeläggning för krävande användning. Hög motståndskraft mot vassa kanter och nötande material. Robustare och mer flexibel än PVC, håller tre gånger längre än grova läderhandskar. **Effektiv fett- och oljespär.** Särskilt lämplig för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggmaterial, virke.

Med stickad bas och 3/4-beläggning för högre andningsförmåga.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Andningsförmåga	Måttlig
Våtgrepp	God
DMF-fri	nej

Fingertoppskänsla	Måttlig
Material beläggning	Nitril
Handskstorlek	8
Passform	God
silikonfri	ja
Värmeskydd	Saknas
Oljegrepp	God
Serie	Hycron®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	4221X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Heavy Duty
Längd	246 mm
Färg	blå
vikt	57 g
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Produktslag	Universalhandskar