

**Bänkskruvstycke "Matador", backbredd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967170 140
GTIN	
Artikelklass	93R

Beskrivning**Utförande:**

- Helt av sänksmitt stål – garanterat oförstörbart
- Öppnas framåt med tvåläges trapetsgänga.
- Spindeln skyddad mot smuts.
- Frästa, ythärdade spännbackar.
- Härdad, justerbar styrning.
- Mätskala för snabb förinställning.
- Stort, härdat städ för riktnings- och stukningsarbeten.

Fast utförande.

Förklaringstext:

upp till 90 mm

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Extrabackar nr 967210; 967215; 967220; 967225, från storlek 120 mm.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967530.

Teknisk beskrivning

vikt	18 kg
------	-------

Öppningsriktning	öppnas framåt
spännndjup	95 mm
spännvidd	200 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1/8 – 5 tum
backbredd	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140
Rörspännback (styck) för "Matador" backbredd 140 mm	967210 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140