

HOLEX**Bänkskruvstycke, backbredd: 175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967260 175
GTIN	4045197694294
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:**

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Vridplatta nr 967280, klämbygel nr 967290.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967550.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	225 mm
vikt	24 kg
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	1 – 5 tum
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 175	967285 175
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 175	967280 175
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Höjdinställare för skruvstycke nr 967260 passar till skruvstycke storlek 175	967550 175
