

HOLEX**Bänkskruvstycke, backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967260 100
GTIN	4045197694263
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:**

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgånga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Vridplatta nr 967280, klämbygel nr 967290.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967550.

Teknisk beskrivning

rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	3/8 – 2.1/2 tum
Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	125 mm
vikt	6 kg
backbredd	100 mm

Produktslag

Bänkskruvstycke

Tillbehör

Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 100	967280 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 100	967285 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Lös klämskruv passar till skruvstycke storlek 100	967290 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100