



Bänkskruvstycke, backbredd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	967260 125
GTIN	4045197694270
Artikelklass	92H

Beskrivning

Utförande:

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgånga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Vridplatta nr 967280, klämbygel nr 967290.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967550.

Teknisk beskrivning

spännvidd	150 mm
rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	3/8 – 3 tum
Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	10 kg
backbredd	125 mm

Produktslag

Bänkskruvstycke

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 125 mm	967729 125
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 125	967280 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 125 mm	967721 125
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 125 mm	967726 125
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 125 mm	967723 125
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 125 mm	967728 125
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 125 mm	967722 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 125 mm	967724 125
Sats med magnetiska skyddsbackar backbredd 125 mm	967702 125
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 125 mm	967727 125
Lös klämskruv passar till skruvstycke storlek 125	967290 125
Höjdinställare för skruvstycke nr 967260 passar till skruvstycke storlek 125	967550 125
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 125 mm	967711 125
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 125	967285 125