



Bänkskruvstycke med klämskruv, backbredd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	967270 100
GTIN	4045197612724
Artikelklass	92H

Beskrivning

Utförande:

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Teknisk beskrivning

vikt	6,5 kg
Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	18 - 75 mm
spännvidd	125 mm

rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	3/8 – 2.1/2 tum
backbredd	100 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 100	967285 100
Lös klämskruv passar till skruvstycke storlek 100	967290 100
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100