

**Bänkskruvstycke "Matador", backbredd: 180 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967170 180
GTIN	2050001780355
Artikelklass	93R

Beskrivning**Utförande:**

- Helt av sänksmitt stål – garanterat oförstörbart
- Öppnas framåt med tvåläges trapetsgänga.
- Spindeln skyddad mot smuts.
- Frästa, ythärdade spännbackar.
- Härdad, justerbar styrning.
- Mätskala för snabb förinställning.
- Stort, härdat städ för riktnings- och stukningsarbeten.

Fast utförande.

Förklaringstext:

upp till 90 mm

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Extrabackar nr 967210; 967215; 967220; 967225, från storlek 120 mm.

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967530.

spännvidd: 225 mm

spännndjup: 120 mm

rörspännbackar för rör med ytter-Ø: 1/8 – 7 tum

vikt: 26 kg

Teknisk beskrivning

spänn djup	120 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	26 kg
spännvidd	225 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	1/8 – 7 tum
backbredd	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underlägsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 140-180	967200 140-180
Underlägsplatta för skruvstycke	967330
Höjdinställare för skruvstycke nr 967170 passar till skruvstycke storlek 160/180	967530 160/180
Rörspännback (styck) för "Matador" backbredd 180 mm	967210 180
Bänkskruvstycke "Matador" backbredd 180/1 mm	967170 180/1
M12X90/2	967003 M12X90/2