

HOLEX**Bänkskruvstycke med klämskruv, backbredd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967270 125
GTIN	4045197612731
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:**

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Teknisk beskrivning

Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	10,5 kg
spännvidd	18 - 75 mm
spännvidd	150 mm

rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	3/8 – 3 tum
backbredd	125 mm
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Sats med magnetiska skyddsbackar backbredd 125 mm	967702 125
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 125 mm	967721 125
Lös klämskruv passar till skruvstycke storlek 125	967290 125
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 125 mm	967729 125
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 125 mm	967711 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 125 mm	967722 125
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 125 mm	967724 125
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 125	967285 125
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 125 mm	967726 125
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 125 mm	967723 125
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 125 mm	967728 125
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 125 mm	967727 125