

HOLEX**Bänkskruvstycke, backbredd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967260 150
GTIN	4045197694287
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:**

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt. Frästa, ythärdade spännbackar. Stort spänn djup. Kraftig spindel med trapetsgänga. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar styrning. Brett, härdat städ.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Rörspännbackar nr 967285.

Vridplatta nr 967280, klämbygel nr 967290.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967550.

Teknisk beskrivning

vikt	18 kg
Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar nr 967285 för rör med ytterdiameter	1 – 4 tum
Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	200 mm
backbredd	150 mm

Produktslag	Bänkskruvstycke
-------------	-----------------

Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 150 mm	967727 150
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 150 mm	967721 150
Sats med magnetiska skyddsbackar backbredd 150 mm	967702 150
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Höjdställare för skruvstycke nr 967260 passar till skruvstycke storlek 150	967550 150
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 150 mm	967711 150
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 150 mm	967723 150
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 150 mm	967729 150
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 150 mm	967724 150
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 150 mm	967722 150
Rörspännbackar, par passar till skruvstycke storlek 150	967285 150
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 150 mm	967728 150
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 150	967280 150
Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 150 mm	967726 150