



Momentnyckel utan insticksverktyg, maximalt vridmoment: 20LNm



Beställningsdata

Ordernummer	657215 20L
GTIN	4018754292653
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stången belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582 – 657950.

Måttenheter: Nm.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Snabb inställning av vridmomentet med skjutinsättningsknapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

skalgradering 1 delstreck =	0,5 Nm
vikt	315 g
visning	analog
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
maximalt vridmoment	20 Nm
hållare för insticksverktyg	9×12 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
momentintervall	4 - 20 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	179 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Feedback	utlösande
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	17,5 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	174 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	191,5 mm
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk

Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
--	------------

Tillbehör

Reservhandtag för momentnycklar Typ 3	657211 3
Skalram för momentnyckel Typ 1	657214 1