

## Ramtyp S610-M18, Djup 800 mm, höjd: 2000 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991320 2000
GTIN	4058255036707
Artikelklass	96P

### Beskrivning

**Utförande:**

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:****Hyllställets totallängd:**

För stativram S610-M18: Nominell längd + antalet stativ × 86 mm.

**Passar till :**

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

**Lackering:**

Liknande RAL 5017 trafikblå **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställsfältets nödvändiga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Djup: 800 mm

### Teknisk beskrivning

Ramprofil typ	S610-M18
---------------	----------

höjd	2000 mm
Djup	800 mm
Användningsområde	Pallhyllställ
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Hyllställstolpe

---

## Tillbehör

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480
Golvförankring för pallhyllställsram	991470