

Ramtyp S610-M18, Djup 800 mm, höjd: 3000 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991320 3000
GTIN	4058255036721
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:**Påbyggnadsmått:****Hyllställets totallängd:**

För stativram S610-M18: Nominell längd + antalet stativ × 86 mm.

Passar till :

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställsfältets nödvändiga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Djup: 800 mm

Teknisk beskrivning

Ramprofil typ	S610-M18
---------------	----------

höjd	3000 mm
Djup	800 mm
Användningsområde	Pallhyllställ
Produktnamnsattribut	Djup 800 mm
Produktslag	Hyllställstolpe

Tillbehör

Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480
Golvförankring för pallhyllställsram	991470