

**Ramtyp S610-M18, Djup 1100 mm, höjd: 2000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	991321 2000
GTIN	4058255037025
Artikelklass	96P

**Beskrivning****Utförande:**

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

**Beskrivning:****Påbyggnadsmått:****Hyllställets totallängd:**

För stativram S610-M18: Nominell längd + antalet stativ × 86 mm.

**Passar till :**

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

**Lackering:**

Liknande RAL 5017 trafikblå **pulverbelagd.**

**OBS!:**

Hyllställsfältets nödvändiga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Djup: 1100 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	2000 mm
------	---------

Ramprofil typ	S610-M18
Djup	1100 mm
Produktnamnsattribut	Djup 1100 mm
Produktslag	Delar till pallhyllställ

---

## Tillbehör

Golförankring för pallhyllställsram	991470
Underläggsplåtar för pallhyllställsram Sats, 3 delar	991480