

Stolppar LNS Duo 80×50×1,5, Stolplängd: 1350 mm



Beställningsdata

Ordernummer	991361 1350
GTIN	4058255037353
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Kallformad lådprofil med påsvetsade fästen. Varje fäste har upp till fem stabila krokar som ser till att lasten fördelas optimalt i hyllställstativen. Varje stolppar klarar en last på upp till 4450 kg.

Passar till :

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange **pulverbelagd**.

OBS!:

Fler stolpar med stolplängden 2700 mm hittar du under nr 991337, 991341, 991345 i huvudkatalogen band 3.

Stolphöjd: 80 mm

Bärförmåga per balkpar: 1995 kg

Teknisk beskrivning

Bärförmåga per balkpar	1995 kg
Stolplängd	1350 mm
Stolphöjd	80 mm
Produktslag	Delar till pallhyllställ