

Stolppar EGN Duo 150×50×1,5, Stolplängd: 2700mm



Beställningsdata

Ordernummer	991363 2700
GTIN	
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Kallformade lådprofiler med påsvetsade fästen. Varje fäste har upp till 5 stabila krokar som gör att lasten överförs optimalt till pallhyllställets stolpar.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018 till 05/2022.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange **pulverbelagd**.

OBS!:

Fler stolpar med stolplängden 2700 mm hittar du under nr 991337, 991341, 991345 i huvudkatalogen band 3.

För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelplan monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga per balkpar	3750 kg
Stolplängd	2700 mm
Användningsområde	Hyllställ
Stolphöjd	150 mm
Produktslag	Regel/tvärbalk

