

Stolppar EGN Duo 165×50×1,8, Stolplängd: 3600mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|-------------|
| Ordernummer | 991365 3600 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 96P |

Beskrivning

Utförande:

Kallformade lådprofiler med påsvetsade fästen. Varje fäste har upp till 5 stabila krokar som gör att lasten överförs optimalt till pallhyllställets stolpar.

Passar till:

Pallhyllställ med tillverkningsdatum från 08/2018 till 05/2022.

leveransinnehåll:

2 styck stolpar för inhängning i stativramar , inklusive vardera 2 säkringsstift.

Lackering:

Liknande RAL 2004 orange **pulverbelagd**.

OBS!:

Fler stolpar med stolplängden 2700 mm hittar du under nr 991337, 991341, 991345 i huvudkatalogen band 3.

För hyllställ med tillverkningsdatum fram till 05/2022 får reglarna bara användas för utbyte vid skador. Om hyllstället förändras, t.ex. genom att extra regelplan monteras, måste en ny beräkning göras enligt DIN 15512:2020.

Bärförmåga vara i kombination med ram S645-B25.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------------|
| Bärförmåga per balkpar | 4000 kg |
| Stolplängd | 3600 mm |
| Användningsområde | Hyllställ |
| Stolphöjd | 165 mm |
| Produktslag | Regel/tvärbalk |

