



## Handske, par KryTech 563, Handskstorlek: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	094470 7
GTIN	3245425634172
Artikelklass	04P

### Beskrivning

#### Utförande:

KryTech 563. För **finkänsliga och allmänna arbeten** i torr och lätt smutsig arbetsomgivning. Utmärkt beständighet mot olja och fett. Den slitstarka nitrilbeläggningen säkerställer lång användningstid. Särskilt lämplig för pressning av metall, hantering av plåtar, mekaniska underhållsarbeten.

#### Norm:

EN 388; EN 420

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Skärskyddsklass: B

Färg: svart/grå

silikonfri: ja

### Teknisk beskrivning

DMF-fri	ja
Oljegrepp	Mycket god
EN 388 Skärhållfasthet	3

Handskstorlek	7
vikt	37 g
EN 388 Rivhållfasthet	4
Andningsförmåga	God
EN 388 Punkteringshållfasthet	3
Fingertoppskänsla	Mycket god
Våtgrepp	God
Material beläggning	Nitril
Värmeskydd	Saknas
Passform	Mycket god
silikonfri	ja
EN 388 Slitstyrka	4
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
EN 388:2016	4343B
Hållarmaterial	PEHD
Beläggning	Nitril
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningskyddade handskar