

**Fullprofilskår 60° invändigt höger, HBX820, stigning: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	270784 1,5
GTIN	4045197982506
Artikelklass	22B

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Gängstigning	15 mm
Användning inomhus/utomhus	invändig
Användning	Höger
Vändskärsplattprofil	Fullprofil
Sort	HBX820
Toleransklass	DIN 13 6H
Gängtyp	M
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Tjocklek	3,6 mm
Vändskärsstorlek L	16 mm
Produktslag	Vändskär för gängsvärning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	220 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	150 m/min	N

Stål < 500 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	130 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		