

**HOLEX****Bänkskruvstycke med utbytbara backar, backbredd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967430 160
GTIN	4045197694416
Artikelklass	92H

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktungs- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (utbytbara).

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdställare, se nr 967540.

**Teknisk beskrivning**

Material	Stål, sänksmitt
vikt	27 kg
spännvidd	210 mm
spänn djup	100 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	25 - 100 mm
backbredd	160 mm

utbytbara backar	ja
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Reservbackar, par med skruvar för nr 967430 backbredd 160 mm	967440 160
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, profilerad backbredd 160 mm	967722 160
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium/fiberyta, släta backbredd 160 mm	967724 160
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 160 mm	967711 160
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska backbredd 160 mm	967723 160
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 160/180	967540 160/180