

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med vridplatta, backbredd: 140mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967370 140
GTIN	2050002047730
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:**

Helt av sänksmitt stål - garanterat oförstörbart.

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar, dubbelsidig prisma.

Med förstärkt stöd för riktnings- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

Vridplatta 360° steglöst vridbar och kan låsas säkert i alla positioner.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt
backbredd	140 mm
Serie	Heuer Front

utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140