

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front", backbredd: 180mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967350 180
GTIN	2050002047679
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgånga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt städ för riktning- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.**

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

spänn djup	100 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt
vikt	29 kg
Material	Stål, sänksmitt

spännvidd	225 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	27 - 100 mm
backbredd	180 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 160/180	967390 160/180
Höjdinställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 160/180	967540 160/180
Underläggsplatta för skruvstycke	967330