

BROCKHAUS | HEUER

**Bänkskruvstycke "Heuer-Front", backbredd: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967350 100
GTIN	2050002047631
Artikelklass	93Q

**Beskrivning****Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

**Öppnas framåt.** Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgånga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt städ för riktning- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

**Lackering:**

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Passande höjdställare, se nr 967540.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	125 mm
vikt	4,5 kg
Öppningsriktning	öppnas framåt
Material	Stål, sänksmitt

spänn djup	50 mm
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 30 mm
backbredd	100 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parFilt, släta backbredd 100 mm	967726 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, räfflade backbredd 100 mm	967728 100
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 100 mm	967711 100
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 100	967390 100
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Lös klämskruv för skruvstycke "Heuer-Front" storlek 100	967400 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 100 mm	967722 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, släta, standard backbredd 100 mm	967721 100
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parGummi, släta backbredd 100 mm	967727 100
Magnetiska skyddsbackar, parPolyuretan, prismatiska backbredd 100 mm	967729 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 100 mm	967723 100
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 100 mm	967724 100