

**HOLEX****Bänkskruvstycke, backbredd: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967420 120
GTIN	4045197694362
Artikelklass	92H

**Beskrivning****Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktnings- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (ej utbytbara).

**leveransinnehåll:**

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

**OBS!:**

Passande höjdinställare, se nr 967540.

**Teknisk beskrivning**

spänn djup	65 mm
spännvidd	120 mm
vikt	9 kg
Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	20 - 55 mm
backbredd	120 mm
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

## Tillbehör

Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 120	967540 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120