

**Borrstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Med fast lutningsvinkel 1,5°.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	30 mm
totallängd L	200 mm
Invändig	nej
Mittförskjutning L_3	16,3 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Reservdelssats	279981 2
Skaftdiameter D_s	25 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång