

**Borrstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272185 16/16
GTIN	4045197983084
Artikelklass	22B

**Beskrivning****Utförande:**

Med fast lutningsvinkel 1,5°.

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
totallängd L	150 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Invändig	nej
Mittförskjutning $L_3$	10,25 mm
Reservdelssats	279981 2
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång