

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front" med utbytbara backar, backbredd: 120mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967360 120
GTIN	2050002047686
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:**

Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgänga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt stöd för riktungs- och stukningsarbeten.

Infällda, ythärdade spännbackar. En sida **räfflad**, en sida **slät**. Vändbara och utbytbara.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd**.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	150 mm
spänn djup	65 mm
vikt	9 kg

Material	Stål, sänksmitt
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 55 mm
backbredd	120 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 120	967540 120
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 120	967390 120
Reservbackar, par, med skruvar för "Heuer Front" backbredd 120 mm	967405 120
Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120
Magnetiska skyddsbackar, par Aluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120