

BROCKHAUS | HEUER

Bänkskruvstycke "Heuer-Front", backbredd: 120mm**Beställningsdata**

Ordernummer	967350 120
GTIN	2050002047648
Artikelklass	93Q

Beskrivning**Utförande:****Helt smidda av stål – garanterat oförstörbara.**

Öppnas framåt. Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna. Kraftig spindel med **tvåläges trapetsgånga** för snabb öppning och stängning av backarna. Förzinkad spindelnyckel med nitade låsringar av stål. Spindel och gejder är skyddade mot smuts. Justerbar prismatisk styrning på båda sidor.

Med förstärkt städ för riktning- och stukningsarbeten.

Räfflade, noggrant ythärdade spännbackar, ej utbytbara.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsskivan.

Lackering:

Hammarlackerad blå, **pulverbelagd.**

OBS!:

Passande höjdställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

spänn djup	65 mm
Material	Stål, sänksmitt
Öppningsriktning	öppnas framåt
spännvidd	150 mm

vikt	9 kg
rörspännbackar för rör med ytter-Ø	16 - 55 mm
backbredd	120 mm
Serie	Heuer Front
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 120 mm	967724 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 120 mm	967722 120
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 120 mm	967723 120
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250
Höjdinställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 120	967540 120
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 120 mm	967711 120
Vridplatta separat passar till skruvstycke storlek 120	967390 120