

HOLEX**Bänkskruvstycke, backbredd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	967420 140
GTIN	4045197694379
Artikelklass	92H

Beskrivning**Utförande:****Helt av stål – garanterat oförstörbara. Öppnas framåt.**

Med fastsmidda rörspännbackar under de normala backarna.

Spindel med trapetsgänga, dold och skyddad mot smuts. Dubbel prismatisk styrning med justeringsmöjlighet.

Med städ för mindre riktnings- och stukningsarbeten.

Med räfflade, härdade spännbackar (ej utbytbara).

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

OBS!:

Passande höjdinställare, se nr 967540.

Teknisk beskrivning

vikt	16 kg
spännvidd	180 mm
Material	Stål, sänksmitt
spänn djup	90 mm
Öppningsriktning	öppnas framåt

rörspännbackar för rör med ytter-Ø	20 - 80 mm
backbredd	140 mm
utbytbara backar	nej
Produktslag	Bänkskruvstycke

Tillbehör

Underläggsplatta för skruvstycke	967330
Höjdställare för skruvstycken nr 967350/7360/7420/7430 passar till skruvstycke storlek 140	967540 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, profilerad backbredd 140 mm	967722 140
Skyddsbackar av lättmetall, par, med låsfjädrar backbredd 140 mm	967711 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium/fiberyta, släta backbredd 140 mm	967724 140
Magnetiska skyddsbackar, parAluminium, prismatiska backbredd 140 mm	967723 140
Underläggsplatta för skruvstycke, bambu Storlek 300X250	967328 300X250